


Tork Aletleri


Tork anahtarları düzenli zaman aralıklarında bu amaç için uygun ölçme teribatlarıyla kontrol edilmeleri ve gerekirse ayarlanmaları gereken has-

sas takımlardır. Bunlar için yılda bir kez bizim master® servisimiz tarafından kalibrasyon yapılması önerilir.



Kafa tipi	Ölçme aralığı		Ölçü bölümlemesi mm	L1 için uygundur		L2 mm	B1 mm	B2 mm	D1 mm	Art.-Nr.	Amb. Ad.
	Nm	lbf. in.		RA*	LA*						
1/4"	4-20	40-180	1	evet	hayır	220	205	17	25	0714 71 20	1

* RA = Rechtsanzug, LA = Linksanzug



Kafa tipi	Ölçme aralığı		Ölçü bölümlemesi mm	L1 için uygundur		L2 mm	B1 mm	B2 mm	D1 mm	Art.-Nr.	Amb. Ad.
	Nm	lbf. ft.		RA*	LA*						
3/8"	20-100	15- 80	1	evet	hayır	350	330	22	33	0714 71 21 ¹	1
1/2"	20-100	15- 80	1	evet	hayır	350	330	22	37	0714 71 22 ¹	
1/2"	40-200	30-150	2	evet	hayır	440	420	26	42	0714 71 23 ²	
1/2"	60-300	45-220	5	evet	evet	570	550	26	45	0714 71 24 ³	

* RA = Sağa sıkma,
LA = Sola sıkma

¹⁺² Değişirme dört köşe tahrikli, ince dişli cırcır kafa (72 diş).
³ Geçmeli dört köşe tahrikli kaba dişli cırcır kafa (30 diş).

Tork Anahtarı

- ISO 6789:2003 uyarınca ayarlanmış değere göre % ± 3 hassasiyet.
- Hassas ayarlama tutma sapı kolayca döndürülerek yapılır.
- Değişirme için dört köşe tahrik.
- İnce dişli cırcırlı kafa (72 diş) en dar yerlerde bile çalışmayı mümkün kılar.
- Ölçek hem Nm ve hem de lbf.in. olarak.
- Tork değerini aşma durumu hem sesli ve hem de mekanik olarak algılandığından vidaların aşırı sıkılması önlenir.
- Kullanımdan sonra yay boşaltılmalı ve en küçük değere ayarlanmalıdır.
- Kalibrasyon sertifikalı.
- Teslimat bir karton ambalajda.

- ISO 6789:2003 uyarınca ayarlanmış değere göre % ± 3 hassasiyet.
- Hassas ayarlama tutma sapı kolayca döndürülerek yapılır.
- Değişirme veya geçmeli dört köşe tahrik.
- Ölçek hem Nm ve hem de lbf.in. olarak.
- Tork değerini aşma durumu hem sesli ve hem de mekanik olarak algılandığından vidaların aşırı sıkılması önlenir.
- Kaymayı önleyici 2 bileşenli tutma sapı.
- Kullanımdan sonra yay boşaltılmalı ve en küçük değere ayarlanmalıdır.
- Kalibrasyon sertifikalı.
- Teslimat bir plastik kutuda.