

PUR-RAPID KUVVETLİ HIZLI YAPIŞTIRICI



İş ve endüstrideki yüksek mukavemetli yapıştırma bağlantıları için Rapid PUR montaj yapıştırıcı.

- Kanıtlanmış yapıştırıcı özellikleri.
- İft Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 suya dayanıklılık.
- WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar
- Yapıştırıcının köpürmesi bağlantıları çok iyi doldurmayı mümkün kılar.
- Kıvamlı tiksotropik bileşim sayesinde yapıştırıcı akmaz veya damlamaz bu sayede yapıştırıcı ile dikey alanlarda çalışılabilir.
- Daha sonra boya ile kaplanabilir (30 dk/+200°C).
- Doğal taşla uyumludur.
- Silikon ve çözücü içermez.
- WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar.

Art.-Nr.	0892 100 102
Amb./Ad.	1/12
İçerik	310 ml
Ambalaj	Kartuş
Kimyasal baz	Poliüretan
Renk	Şeffaf
Islak kabuk bağlama süresi min.	5 min
Kuru kabuk bağlama süresi min.	10 min
Min./maks. işlem sıcaklığı	7 ila 35 °C
Min./maks. sıcaklık dayanımı	-30 ila 110 °C
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar	15 Ay / 15 °C ile 25 °C arasında

Tanım	Art.-Nr.
Kartuşlar için manuel dolgu tabancası Basic	0891 001

Kullanım alanları:

Pencere, kapı ve merdiven yapımı, marangozluk, inşaat sektörü, köşe açılarını yapıştırma, metal yapı ve çeşitli endüstriyel alanlarda.


Uyarı

- +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.
- Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.
- Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma:

Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılmaz.

- Boya kaplamalı malzemeler her zaman temizleyici tip 60 ile temizlenmelidir (ürün no 0892130030, 0892130030), PTFE bileşenleri içeren toz kaplamalar ön işlem (örn. plazma yöntemi) olmadan güvenilir bir şekilde yapışmaz.

+20°C ve %65 nem oranında kürleşme süresinin fonksiyonu olarak çekme kesme dayanımı:



Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşullarından dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!