

MULTIMÈTRE DIGITAL PROFESSIONNEL



Domaine d'application :

Pour les mesures courantes dans le domaine électrique, les opérations de maintenance, diagnostics de panne...



Données techniques :

Norme	IEC 61010-2-033 / 600 V CAT 3 double isolation classe 2	
Protection	IP 54	
Résolution	6000 points	
Tension	750 V/AC - 1000 V/DC	
Intensité	6000 μ A - 10 A	
Résistance	1 Ω - 60 M Ω	
Capacité	1 nF - 100mF	
Continuité	600 Ω - avec beep < 50 Ω	
Test de diode	3 V / 0.001 V	
Température	-55° C à +1200° C	
Dimensions	170 x 80 x 50 mm	
Poids	320 g	
Alimentation	2 x 1.5 V AAA - 0827 112	
Fusible	F 1000 V, 10 A, 10 x 38 mm	Art 0715 58 506
	F 1000 V, 0.63 A, 6.3 x 32 mm	Art 0715 58 505

Multimètre multi-usage avec fonction TRMS.

Permet de réaliser les mesures courantes, température, détection courant sans contact, pour le domaine de l'électricien bâtiment, industriel et résidentiel.

Art. N° 0715 58 550

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Réaliser les mesures de tension AC/DC, résistance, continuité, capacité, test de diode et température.
- Appareil de CAT 3 pour les mesures de tension jusqu'à 750 V AC et 1000 V en DC.
- Indication de la tension sans contact (position NCV).
- Fonction HOLD pour figer la mesure et RANGE pour passer du mode auto à manuel.
- Ecran LCD rétro éclairé.
- Lampe de torche intégrée pour éclairer efficacement le point de mesure.
- La gaine anti-choc aimantée permet la fixation sur armoire métallique.
- Equiper d'un emplacement avec entraxe 19 mm pour fixer les cordons et réaliser des mesures à une main.
- Une béquille à plusieurs positions maintient le multimètre à la hauteur souhaitée.
- Arrêt automatique après 30 minutes sans utilisation.
- Livré avec :
 - 1 gaine anti-choc,
 - 1 cordon 1,5 m fiche coudée \varnothing 4 mm - pointe de touche CAT 3 600 V rouge,
 - 1 cordon 1,5 m fiche coudée \varnothing 4 mm - pointe de touche CAT 3 600 V noir,
 - 1 thermocouple K souple avec adaptateur \varnothing 4 mm.
- Livré sans pile.

Produits associés :

Tournevis isolés 1000 V

Gants