

Nenn-Ø d mm	3,9	4,2	4,8
Kopf-Ø dk mm	10	11	12
Kopfhöhe k mm	2,1	2,3	2,9
Antrieb	AW20	AW20	AW25

Nenn-Ø d mm	Länge l mm	Stahl, Delta Seal, schwarz Art.-Nr.	VE/St.
3,9	9,5	0113 339 95	100/1000
	13	0113 339 13	
	16	0113 339 16	
	19	0113 339 19	
	22	0113 339 22	100
	25	0113 339 25	
	32	0113 339 32	
4,2	9,5	0113 342 95	100/1000
	13	0113 342 13	
	16	0113 342 16	
	19	0113 342 19	
	22	0113 342 22	100
	25	0113 342 25	
	32	0113 342 32	
4,8	13	0113 348 13	100/1000
	16	0113 348 16	
	19	0113 348 19	
	22	0113 348 22	100/500
	25	0113 348 25	
	32	0113 348 32	
	38	0113 348 38	100

Blechschauben

mit **AW[®]**-Antrieb

mit flachem Kopf und Bund

Stahl, Delta Seal – schwarz

- Herausragende Eigenschaften der Oberflächenschutzschicht:
 - **keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI,**
 - ausgezeichnete Haftfestigkeit,
 - besonders hohe Abriebfestigkeit.
- Für die Befestigung weicher Materialien (z. B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich geeignet, z. B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, Fahrzeugsitze ...

Sortimente ORSY 100




Art.-Nr. 0964 113 30

Inhalt: 1400 Blechschauben und 2 Bits (AW20 / AW25)
 0113 339 95/13/16/19/25/32
 0113 342 13/16/19/25/32/38
 0113 348 13/16/19/25/32/38

Art.-Nr. 0964 113 31

Inhalt: 800 Blechschauben und 2 Bits (AW20 / AW25)
 0113 342 13/16/19/25
 0113 348 13/16/19/25



Nenn-Ø d mm	Länge l mm	Stahl verzinkt, blau passiviert Art.-Nr.	VE/St.
3,9	16	0115 003 916	1000
	22	0115 003 922	
	25	0115 003 925	
	28	0115 003 928	
	38	0115 003 938	500

Blechschauben

mit **AW[®]**-Antrieb


Linsenkopf

(speziell für Abdeckkappen – siehe unten)

Blechschaubengewinde nach EN ISO 1478

Antrieb: AW 20

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)



Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
Reinweiß RAL 9010	0590 12 125	100/500
Silbergrau RAL 7001	0590 125 125	
Tiefschwarz RAL 9005	0590 126 125	
Mahagonibraun RAL 8016	0590 128 125	

Abdeckkappen

für Blechschauben

Art.-Nr. 0126 039 ... / 0115 003 9..

für Fensterbankschrauben A2

Art.-Nr. 0126 2 ...

für pias-Fensterbankbohrschraube

Art.-Nr. 0211 724 220

Werkstoff: Polyethylen