


# VARIFIX® HAMMERKOPFBEFESTIGER STANDARDFIX - C2C



**Mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt**

**Gewindebolzen Festigkeitsklasse 4.6**

**Cradle to Cradle®-zertifiziert**

- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB

**Anwendungsgebiet**

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung

<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	Verzinkt
<b>Gewindeart</b>	Metrisches Gewinde

Länge (L)	Breite (B)	Dicke (t)	Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (L <sub>G</sub> )	Nenn-durchmesser (G)	Scheibendurchmesser (d <sub>2</sub> )	Scheibendicke (h <sub>1</sub> )	Passend für Montageschiene	Gewicht	Art.-Nr.	VE
22 mm	13 mm	4 mm	25 mm	8 mm	25 mm	1,5 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	23 g	<b>0862 100 001</b>	100
22 mm	13 mm	4 mm	30 mm	8 mm	25 mm	1,5 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	26 g	<b>0862 100 002</b>	100
22 mm	13 mm	4 mm	40 mm	8 mm	25 mm	1,5 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	28 g	<b>0862 100 003</b>	100
22 mm	13 mm	4 mm	50 mm	8 mm	25 mm	1,5 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	31 g	<b>0862 100 004</b>	100
22 mm	13 mm	4 mm	60 mm	8 mm	25 mm	1,5 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	35 g	<b>0862 100 005</b>	100
22 mm	13 mm	4 mm	80 mm	8 mm	25 mm	1,5 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	40 g	<b>0862 100 006</b>	100
30 mm	18 mm	6 mm	30 mm	8 mm	30 mm	3 mm	36 x 36 mm	46 g	<b>0862 100 010</b>	100
30 mm	18 mm	6 mm	40 mm	8 mm	30 mm	3 mm	36 x 36 mm	53 g	<b>0862 100 011</b>	100
30 mm	18 mm	6 mm	60 mm	8 mm	30 mm	3 mm	36 x 36 mm	59 g	<b>0862 100 012</b>	100
30 mm	18 mm	6 mm	80 mm	8 mm	30 mm	3 mm	36 x 36 mm	65 g	<b>0862 100 013</b>	100
30 mm	18 mm	6 mm	40 mm	10 mm	30 mm	3 mm	36 x 36 mm	66 g	<b>0862 100 020</b>	100
30 mm	18 mm	6 mm	60 mm	10 mm	30 mm	3 mm	36 x 36 mm	73 g	<b>0862 100 021</b>	100
30 mm	18 mm	6 mm	80 mm	10 mm	30 mm	3 mm	36 x 36 mm	83 g	<b>0862 100 022</b>	100
35 mm	20 mm	6 mm	40 mm	8 mm	40 mm	3 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	72 g	<b>0862 100 030</b>	100
35 mm	20 mm	6 mm	60 mm	8 mm	40 mm	3 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	78 g	<b>0862 100 031</b>	50
35 mm	20 mm	6 mm	80 mm	8 mm	40 mm	3 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm	82 g	<b>0862 100 032</b>	50
35 mm	20 mm	6 mm	100 mm	8 mm	40 mm	3 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	88 g	<b>0862 100 033</b>	50
35 mm	20 mm	6 mm	40 mm	10 mm	40 mm	3 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm	81 g	<b>0862 100 040</b>	100
35 mm	20 mm	6 mm	60 mm	10 mm	40 mm	3 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	92 g	<b>0862 100 041</b>	50
35 mm	20 mm	6 mm	80 mm	10 mm	40 mm	3 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	101 g	<b>0862 100 042</b>	50
35 mm	20 mm	6 mm	100 mm	10 mm	40 mm	3 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	112 g	<b>0862 100 043</b>	50
35 mm	20 mm	6 mm	30 mm	12 mm	40 mm	3,5 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	90 g	<b>0862 100 050</b>	25
35 mm	20 mm	6 mm	40 mm	12 mm	40 mm	3,5 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	94 g	<b>0862 100 051</b>	25
35 mm	20 mm	6 mm	60 mm	12 mm	40 mm	3,5 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	108 g	<b>0862 100 052</b>	25
35 mm	20 mm	6 mm	80 mm	12 mm	40 mm	3,5 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	125 g	<b>0862 100 053</b>	25