

GEWINDESCHNEIDWERKZEUGSATZ HSS M3-M20

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
	Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 M8 x 1,25	0640 3 8	1
	Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 M10 x 1,5	0640 3 10	1
	Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 M12 x 1,75	0640 3 12	1
	Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 M14 x 2	0640 3 14	1
	Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 M16 x 2	0640 3 16	1
	Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 M18 x 2,5	0640 3 18	1
	Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 M20 x 2,5	0640 3 20	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M3 x 0,5	0652 3	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M4 x 0,7	0652 4	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M5 x 0,8	0652 5	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M6 x 1	0652 6	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M8 x 1,25	0652 8	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M10 x 1,5	0652 10	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M12 x 1,75	0652 12	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M14 x 2	0652 14	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M16 x 2	0652 16	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M18 x 2,5	0652 18	1
	Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde M20 x 2,5	0652 20	1
	Windeisen Geeignet für Gewindebohrer M1 - M10, Vierkant 2,1 - 5,5 mm	0657 1	1
	Windeisen Geeignet für Gewindebohrer M4 - M12, Vierkant 3,4 - 7 mm	0657 2	1
	Windeisen Geeignet für Gewindebohrer M5 - M20, Vierkant 4,9 - 12 mm	0657 3	1
	Schneideisenhalter DIN 225 Geeignet für Gewindeschneider M3 - M4	0659 1	1
	Schneideisenhalter DIN 225 Geeignet für Gewindeschneider M5 - M6	0659 2	1
	Schneideisenhalter DIN 225 Geeignet für Gewindeschneider M7 - M9	0659 3	1
	Schneideisenhalter DIN 225 Geeignet für Gewindeschneider M10 - M11	0659 4	1
	Schneideisenhalter DIN 225 Geeignet für Gewindeschneider M12 - M14	0659 5	1
	Schneideisenhalter DIN 225 Geeignet für Gewindeschneider M16 - M20	0659 6	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 2,5 mm	0624 000 250	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 3,3 mm	0624 000 330	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 4,2 mm	0624 000 420	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 5 mm	0624 000 500	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 6,8 mm	0624 000 680	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 8,5 mm	0624 000 850	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 10,2 mm	0624 001 020	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 12 mm	0624 001 200	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 14 mm	0624 001 400	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 15,5 mm	0624 001 550	1
	Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 17,5 mm	0624 001 750	1
	Werkzeughalter mit Knarre Geeignet für Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm	0715 42 01	1
	Werkzeughalter mit Knarre Geeignet für Gewindebohrer M5 - M12, Innenvierkant 4,5 - 8 mm	0715 42 02	1
	Schraubendreher Schlitz 1 x 5,5 mm; Klingenlänge 25 mm	0613 251 05	1
	System-Einlage Schaum 8.4.1	5581 004 020	1
	System-Einlage Schaum 8.4.2	5581 004 030	1
	System-Koffer 8.4.2	5581 011 000	1