

Flexbandkleber Plus

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario

Sehr emissionsarm

Hervorragende Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

- Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen
- Verklebung der Fensterfugenbänder auch auf leicht feuchten, staubigen, saugenden Untergründen
- Gute Frühregenfestigkeit

Hohe Haftklebkraft nach vollständiger Aushärtezeit

Thixotrope Einstellung

- Kein Abfließen der Masse vom Mauerwerk
- „Über-Kopf-Anwendung“ möglich

Dauerelastisch und feuchtigkeitsresistent

Lösemittel- und Silikonfrei



**ECO
LINE**

Chemische Basis	Acrylat-Polymerdispersion
Farbe	Safrangelb
Durchhärtungsgeschwindigkeit	1 mm/d
Verarbeitungstemperatur min./max.	-5 bis 40 °C
Verarbeitungstemperatur Kartusche min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis +80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20 °C

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	VE
Beutel	600 ml	0893 710 011	20
Kartusche	310 ml	0893 710 010	1/12

Details/Anwendung

Flexband-Kleber Plus wird als Klebedichtmasse zur dauerelastischen, luftdichten Fugen-, Bauteilanschlussverklebung/-abdichtung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario sowie Dichtband Innen an Rahmenprofilen und Fenster- und Türleibungen entsprechend der RAL-Montage sowie der Energieeinsparverordnung EnEV 2016 eingesetzt.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Der Flexband-Kleber Plus wird als 6 bis 8mm dicke Raupe auf die Fensterfugenbänder oder den tragfähigen Bauwerkstoff (möglich auch auf leicht feuchten, staubigen, saugfähigen Untergründen) aufgetragen. Anschließend

werden die Bänder innerhalb der Nassphase der Kleberaube gefügt und durch leichtes Andrücken fixiert. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Leistungsnachweis

Baukörperanschlussysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.



Hinweis

Nicht auf Oberflächen einsetzen, die mit Butyl- und Bitumenprimer (Art.-Nr. 0982 875/876) vorbehandelt wurden und nicht in Kontakt mit Butylstreifen bringen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handkartuschenpistole Hochwertig	0891 00
Beutelpistole 14:1	0891 400 610
Kartuschenmesser	0715 66 09
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein	0890 100 62
Klebstoffentferner	0890 100 63

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 710 010	Handkartuschenpistole Hochwertig	0891 00
	Handkartuschenpistole Hochwertig	0891 00
0893 710 011	Beutelpistole 14:1	0891 400 610
	Beutelpistole 14:1	0891 400 610
	Standard-Auftragsdüse	0891 601 001