

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE



Abbildung ähnlich



Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

- Drei Leistungsstufen plus zusätzlicher Automatikfunktion, die beim Einsetzen des Schlagwerks den Motor abschaltet und somit das Risiko einer Beschädigung der Verschraubung minimiert
- Durch die hohe Drehzahl und Schlagfrequenz wird ein höheres Losbrechmoment von bis zu ca. 800 Nm freigesetzt, welches auch das Lösen von festsitzenden Radmuttern ermöglicht
- Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark
- Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff
- Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk
- Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

Typbezeichnung	ASS 18-1/2" COMPACT
Leerlaufdrehzahl min./max.	0-2750 U/min
Schlagzahl min./max.	0-3500 U/min
Drehmoment bei hartem Schraubfall max.	460 Nm
Geeignet für Schraube	M10 - M20
Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll Außenvierkant
Länge	199 mm
Breite	71 mm
Höhe	253 mm
Maschinengewicht mit Akku	2,4 kg

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Lieferumfang	Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriekapazität	Art.-Nr.	VE
Mit zwei 5 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör	2 STK	5 Ah	5701 406 004	1
Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör	0 STK	0 Ah	5701 406 000	1


Details/Anwendung

Der ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE eignet sich ideal zum Anziehen und Lösen von festsitzenden, metrischen Verschraubungen bis zu einer Größe von maximal M20.

Im Kraftfahrzeugbereich kommt der ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE zum Lösen der Radbefestigungen zum Einsatz.




Bürstenloser Motor:



Längere Lebensdauer des EC-Motors, wartungsarm, da kein Kohlebürstenwechsel gemacht werden muss. Effizienterer und leistungsstärkerer Motor bei geringerer Baugröße.



Elektronische Motorschutzfunktion:



Kontinuierliche Überwachung des Motors erhöht die Lebensdauer, da der Motor bei Blockieren, Überlasten oder Überhitzen vorzeitig abgeschaltet wird.



Anleitung

Die Automatikfunktion eignet sich lediglich für metrische Verschraubungen, die kein bestimmtes Drehmoment erfordern. Liegt der Schraubenkopf während des Einschraubvorgangs am Werkstück an und der Schlag des Gerätes setzt ein, schaltet der Motor automatisch ab.

Hinweis

Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Gehör- und Augenschutz

benutzen.

Lieferumfang Art.-Nr. 5701 406 004		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
System-Koffer 8.4.2	5581 011 000	1
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	2
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1
Koffereinlage für MASTER Maschinen	5801 842 406	1

Ersatzteile	Art.-Nr.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah	5704 180 000
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE	5705 180 000

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz	0714 134 30
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB	0899 102 382
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment	0714 900 100
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment	0714 900 200
Schutzbrille Cetus®X-treme	0899 102 380
Kapselgehörschutz WNA 200	0899 300 410