

KLEBEDICHTBAND EURASOL®



Sicher verpackt im praktischen Tragekarton



baubook
Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

EURASOL ist optimal für die Verklebung von Wütöp Dampfbremsen, Wütöp Dampfsperren und Wütöp Dachunterspannbahnen auf PP-Basis geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütöp-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Anleitung

Eurasol durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen.

Geprüfte Alterungsbeständigkeit

- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung

Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung

Schnelle, einfache und sichere Verarbeitung

Flexibles Trägermaterial

Passt sich sehr gut Durchdringungen an

Lösemittelfrei

Leistungsnachweis

- Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel
- Nachweis der Luftdichtheit durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114
- ENeV

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.

10 Jahre Systemgarantie gilt bei Einsatz auf luftdichter Ebene im Innenbereich.

Anwendungsgebiet

Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (UV-Beständigkeit 3 Monate)

- Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen
- Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen, z. B. auf Holz ($\leq 20\%$ Holzfeuchte), Metall, harter Kunststoff
- Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten

Art.-Nr.	0992 700 052	0992 700 054	0992 701 050	0992 701 055	0992 700 050	0992 700 200
VE	10	22	5	12	6/22	1
Trägermaterial	PE-Folie mit Gittergewebe					
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion					
Farbe	Schwarz	Schwarz	Weiß (Trägermaterial)			
Breite	50 mm	60 mm	50 mm	50 mm	60 mm	200 mm
Länge	25 m	25 m	25 m	50 m	25 m	25 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 50 °C	0 bis 50 °C	0 bis 50 °C	0 bis 50 °C	0 bis 50 °C	0 bis 50 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate
Lösemittelfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.