

## Video Endoskop BASIC

**7-teilig. Schnelle und einfache Sichtprüfung von Schadstellen an schwer zugänglichen Stellen ohne kostenaufwändige und zeitintensive Demontage-Arbeiten (z.B. Schweller, Motor, Getriebe, Achsen, Hohlräume, Kabelschächten und vielen anderen Anwendungsbereichen). Mit 5,5 mm x 1 m halbstarre Sonde.**

- 4 leuchtstarke & dimmbare Mini LED's
- Portables und netzunabhängiges System
- Direktanschlussmöglichkeit durch AV Buchse und Anschlusskabel
- Sonden mit kratzfestem Saphirglas für eine hohe Bildqualität und zum Schutz von Kamera und Linse
- Diverse Vorsatzspiegel für den größtmöglichen Blickwinkel
- Digitale Zoomfunktion und Bildspiegelung

### Technische Daten:

- 2,4" TFT LCD QVGA Farbmonitor (Auflösung: 320 x 240 Pixel)
- Gewicht: 1.704 Gramm/Set
- Videoausgangs-Format: NTSC & PAL
- Horizontalwinkel 46°
- Vertikalwinkel 34°
- Diagonalwinkel 56°
- Tiefenschärfe (DOF): zwischen 1-6 cm Abstand
- Sonden: wasserresistent nach Schutzklasse IP 67



Breite	30 cm
Höhe	45 cm
Spitzendurchmesser	5,5 mm
Schlauchlänge	1 m
Akku-/Batterieanzahl	4 STK
Schutzart IP	IP 57
Temperatureinsatzbereich max.	55 °C
Produktgewicht (per Stück)	1480 g

**Art.-Nr. 0715 53 962**

VE: 1

## Details/Anwendung



### Lieferumfang Art.-Nr. 0715 53 962

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Endoskopsonde	<b>0715 53 776</b>	1
Magnetaufsatz	<b>0715 53 971</b>	1
Hakenaufsatz	<b>0715 53 972</b>	1
Aufsatzspiegel 70 Grad	<b>0715 53 973</b>	1
Aufsatzspiegel 90 Grad	<b>0715 53 974</b>	1
Aufsatzspiegel 110 Grad	<b>0715 53 976</b>	1