

Multilijnlaser MLLG 18

Hoogwaardige, elektronische, zelfnivellerende multilijnlaser met zeer duidelijk zichtbare groene laserlijnen. Inclusief laserbril en oplaadbare accu

Snel waterpassen, maximale nauwkeurigheid en enorme tijdbesparing bij het werk

Elektronisch zelfnivellerend

Lijnen kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld

- Continue lijn van 360° in horizontaal en verticaal vlak.
- 4 x 90° lijnen in het verticale vlak. 90° hoek ten opzichte van de grond.

Lange acculevensduur

Lithium-ion accupack

Voor horizontale en verticale toepassing zonder het apparaat te verplaatsen

Met schietloodfunctie

Probleemloos gebruik in heldere lichtomstandigheden met grotere afstanden in combinatie met de handontvanger

Kan in de regen worden gebruikt, evenals in stoffige omgevingen

Beschermingsklasse IP 55



Lasercategorie	2M
Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte)	1 mm/10m
Zelfnivelleringsbereik (+/-)	4 graden
Reikwijdte zonder ontvanger	50 m
Reikwijdte met ontvanger	80 m
Minimaal temperatuurinzetbereik	-10 °C
Maximaal temperatuurinzetbereik	45 °C
Lengte	215 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	156 mm
Beschermklasse IP	IP 55
Accu/Batterijtype	Li-ion

Art.nr. 5709 300 110

VE: 1

Details/Applicatie/Toepassing

Voor alle nivelleer- en stelwerkzaamheden binnen en buiten. Dankzij de universele ontvanger kunnen nivelleerwerkzaamheden ook buiten worden uitgevoerd.



Leveringsomvang van art.nr. 5709 300 110

Benaming	Art.nr.	Aantal
Laadapparaat	5709 300 103	1
Doelplaat groen met magneet		1
Accu For MLLG 18	5709 300 925	1

Aanvullende producten

	Art.nr.
Telescopische waterpasbaak	0714 64 425
Aluminium krukstatief Anschlussgewinde 5/8 inch	0714 649 303
Universele laserontvanger LRU 18	5709 300 452

Aanvullende producten voor	Benaming	Art.nr.
5709 300 110	Telescopische waterpasbaak	0714 64 425
	Aluminium krukstatief Anschlussgewinde 5/8 inch	0714 649 303
	Universele laserontvanger LRU 18	5709 300 452
	Aluminium krukstatief	0714 649 303
	Telescopische waterpasbaak	0714 64 425
	Universele laserontvanger LRU 18	5709 300 452