





Doğru Dairesel Testere Bıçağı için Rehberiniz

● = özellikle uygun ○ = uygun		* özel olarak düşey paletli testere için bıçaklar ** özel olarak HKS 86 diş formları için bıçak	Diş formları: YD = Yassı diş DD = Değişmeli diş TR/YD = Trapez /Yassı diş OD = Oyuk diş (taşlanmış ucu-yassı diş) KDYDD = Karşıt değişmeli yivli yassı diş	Sert/yumuşak ahşap, Lifter doğrultusunda	Sert/yumuşak ahşap, Liflere dik	Sunta levhalar, MDF	Plastik kaplı Sunta levhalar
Ø	Art.-Nr.	Ø, Kesme genişliği/Ana bıçak kalınlığı, bağlantı deliği					
140	0610 140 240	140 x 2,6/1,6 x 20; KSB-El	Z = 24 DD	●	○	○	○
150	0611 615 024	150 x 2,8/1,8 x 20; Uni-Top	Z = 24 DD	●	○	○	○
160	0610 160 160	160 x 2,6/1,6 x 20; KSB-El	Z = 16 DD	●	○	○	○
	0610 160 240	160 x 2,6/1,6 x 20; KSB-El	Z = 24 DD	●	○	○	○
	0610 160 400	160 x 2,6/1,6 x 20; KSB-El	Z = 40 DD	●	○	○	○
170	0611 616 024	160 x 2,8/1,8 x 20; Uni-Top	Z = 24 DD	●	○	○	○
	0610 170 540	170 x 2,6/1,6 x 30; KSB-El	Z = 52 DD	●	○	○	○
180	0611 617 024	170 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	Z = 24 DD	●	○	○	○
	0611 618 030	180 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	Z = 30 DD	●	○	○	○
190	0610 190 243	190 x 2,8/1,8 x 30; KSB-El	Z = 24 DD	●	○	○	○
	0610 190 403	190 x 2,8/1,8 x 30; KSB-El	Z = 40 DD	●	○	○	○
200	0611 619 030	190 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	Z = 30 DD	●	○	○	○
	0611 620 030	200 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	Z = 30 DD	●	○	○	○
210	0610 210 600	210 x 2,8/1,8 x 30; KSB-El	Z = 64 DD	●	○	○	○
	0611 621 034	210 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	Z = 34 DD	●	○	○	○
216	0611 621 648	216 x 2,6/1,8 x 30; KSB-Levha	Z = 48 DD	●	○	○	○
	0611 621 660	216 x 2,6/1,8 x 30; KSB-Levha	Z = 60 TR/YD	●	○	○	○
	0611 621 680	216 x 2,6/1,8 x 30; KSB-Levha	Z = 80 TR/YD	●	○	○	○
230	0611 623 034	230 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	Z = 34 DD	●	○	○	○
235	0611 623 534**	235 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	Z = 34 DD	●	○	○	○
240	0611 624 042	240 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	Z = 42 DD	●	○	○	○
	0611 025 241	250 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Kesim	Z = 24 DD	●	○	○	○
	0611 025 401	250 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Standart	Z = 40 DD	●	○	○	○
	0611 025 601	250 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Standart	Z = 60 DD	●	○	○	○
	0611 025 602	250 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Özel	Z = 60 TR/YD poz.	●	○	○	○
	0611 025 603	250 x 3,2/2,6 x 30; KSB-Özel	Z = 60 TR/YD neg.	●	○	○	○
	0611 025 801	250 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Standart	Z = 80 DD	●	○	○	○
	0611 025 802	250 x 3,2/2,6 x 30; KSB-Özel	Z = 80 TR/YD poz.	●	○	○	○
	0611 025 803	250 x 3,2/2,6 x 30; KSB-Özel	Z = 80 TR/YD neg.	●	○	○	○
250	0611 625 042	250 x 3,0/2,0 x 30; Uni-Top	Z = 42 DD	●	○	○	○
	0611 253 481	253 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Format	Z = 48 OD poz.	●	○	○	○
	0611 630 048	300 x 3,2/2,2 x 30; Uni-Top	Z = 48 DD	●	○	○	○
	0611 630 061	300 x 2,4/2,0 x 25,4; Uni-Top	Z = 60 DD	●	○	○	○
	0611 030 281	300 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Kesim	Z = 28 DD	●	○	○	○
	0611 030 481	300 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Standart	Z = 48 DD	●	○	○	○
	0611 030 723	300 x 3,2/2,6 x 30; KSB-Özel	Z = 72 TR/YD neg.	●	○	○	○
	0611 030 961	300 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Standart	Z = 96 DD	●	○	○	○
	0611 030 962	300 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Özel	Z = 96 TR/YD poz.	●	○	○	○
300	0611 030 963	300 x 3,2/2,6 x 30; KSB-Özel	Z = 96 TR/YD neg.	●	○	○	○
	0611 037 721	300 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Standart	Z = 72 DD	●	○	○	○
	0611 303 601*	303 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Format	Z = 60 OD poz.	●	○	○	○
303	0611 303 602*	303 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Format	Z = 60 OD neg.	●	○	○	○
	0611 630 536	305 x 3,0/2,2 x 30; KSB-Levha	Z = 36 DD	●	○	○	○
305	0611 630 560	305 x 3,0/2,2 x 30; KSB-Levha	Z = 60 DD	●	○	○	○
	0611 630 580	305 x 3,0/2,2 x 30; KSB-Levha	Z = 80 TR/YD	●	○	○	○
315	0611 031 281	315 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Kesim	Z = 28 DD	●	○	○	○
	0611 635 054	350 x 3,2/2,2 x 30; Uni-Top	Z = 54 DD	●	○	○	○
	0611 035 321	350 x 3,5/2,5 x 30; KSB-Kesim	Z = 32 DD	●	○	○	○
	0611 035 541	350 x 3,5/2,5 x 30; KSB-Standart	Z = 54 DD	●	○	○	○
	0611 035 841	350 x 3,5/2,5 x 30; KSB-Standart	Z = 84 DD	●	○	○	○
	0611 035 843	350 x 3,2/2,6 x 32; KSB-Özel	Z = 84 TR/YD neg.	●	○	○	○
	0611 035 103	350 x 3,2/2,6 x 30; KSB-Özel	Z = 108 TR/YD neg.	●	○	○	○
	0611 350 720	350 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Format	Z = 72 OD poz.	●	○	○	○
400	0611 640 060	400 x 3,5/2,5 x 30; Uni-Top	Z = 60 DD	●	○	○	○
	0611 040 361	400 x 3,5/2,5 x 30; KSB-Kesim	Z = 36 DD	●	○	○	○
	0611 040 601	400 x 3,5/2,5 x 30; KSB-Standart	Z = 60 DD	●	○	○	○
	0611 540 028	400 x 4,0/3,0 x 30; KSB-Şantiye	Z = 28 KDYYD	○	○	○	○
450	0611 645 066	450 x 3,5/2,5 x 30; Uni-Top	Z = 66 DD	●	○	○	○
	0611 045 321	450 x 4,0/3,0 x 30; KSB-Kesim	Z = 32 DD	●	○	○	○
500	0611 545 032	450 x 4,0/3,0 x 30; KSB-Şantiye	Z = 32 KDYYD	○	○	○	○
	0611 550 036	500 x 4,0/3,0 x 30; KSB-Şantiye	Z = 36 KDYYD	○	○	○	○