



# Skrutkovacie hroty (bity) na skrutky s vnútorným 6-hranom


## Vnútorný 6-hran Würth Powerdriv®



Würth, Bosch, Skil, Ingersoll, Hitachi, Black & Decker, AEG, Metabo, Makita, Deprag, Atlas-Copco, Elu




Veľkosť	614 ...	614 ...	614 ...	614 ...
SW 2	176 92	-	-	-
SW 2,5	176 925	-	-	-
SW 3	176 93	-	-	-
SW 4	176 94	784 045	784 041	176 854
SW 5	176 95	784 055	784 051	176 855
SW 6	176 96	784 065	784 061	176 856
SW 7	-	784 075	784 071	-
SW 8	-	784 085	784 081	-
SW 10	-	784 105	-	-
SW 12	-	784 125	-	-
SW 14	-	784 145	-	-
	Bal.: 5	Bal.: 5	Bal.: 1/5	Bal.: 5



### Skrut. hroty s POWERDRIV®

Sily sa rozkladajú na zaoblené plochy na každej strane šesťhranu (pozri šípky). Tým vzniká menšie zaťaženie skrutky a skrutkovacieho hrotu (pozri červenú plochu).



### Skrut. hroty bez POWERDRIV®

Sila sa koncentruje iba do jednotlivých bodov (pozri šípku). Následok: vysoké bodové zaťaženie skrutky a skrutkovacieho hrotu (pozri červenú plochu).

# Skrutkovacie hroty (bity) na skrutky s rovnou drážkou

Skrutky do kovu	Skrutky do dreva	Skrutky do plechu	Menovité rozmery skrutkovacích hrotov	Würth Bosch Skil Ingersoll Hitachi Black & Decker AEG Metabo Makita Deprag Atlas-Copco Elu	
DIN 84	DIN 95	DIN 7971			
DIN 85	DIN 96	DIN 7972	1/4" L = 25 mm	1/4" L = 73 mm	
DIN 963	DIN 97	DIN 7973			
DIN 964			a b		
Ø závitu	Ø závitu	Ø závitu		614 ...	614 ...
2,0	2,0	-	0,5 x 3,0	175 650	-
2,5	2,5	2,2	0,6 x 3,5	-	175 660
2,5	2,5	2,2	0,6 x 4,5	175 652	-
3 / 3,5	3 / 3,5	2,9	0,8 x 4,0	-	175 661
3 / 3,5	3 / 3,5	2,9	0,8 x 5,0	-	175 662
3 / 3,5	3 / 3,5	2,9	0,8 x 5,5	175 653	-
4	4	3,5 / 3,9	1,0 x 6,0	175 654	175 663
5	5 / 5,5	4,2 / 4,8	1,2 x 6,5	175 655	-
5	5 / 5,5	4,2 / 4,8	1,2 x 8,0	175 656	-
				Bal.: 1/10	Bal.: 5